

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160624, für Grobzerspanung, Sorte: HB7010-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250462 HB7010-1
GTIN	4045197948434
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMM 160624 HB7010-1 Sorte: HB7010-1  
 Spanbrecher: SR  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 10 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SR
Sorte	HB7010-1
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	2 - 10 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Schneidstoff	HM
Eckenradius	2,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 375 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen