

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160624, für Grobzerspanung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250462 HB7035-1
GTIN	4045197948458
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMM 160624 HB7035-1 Sorte: HB7035-1  
Spanbrecher: SR  
Schnitttiefe  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Vorschub  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 260 m/min

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	HB7035-1
Schnitttiefe $a_p$	2 - 10 mm
Vorschub $f$	0,4 - 1,2 mm/U
Spanbrecher	SR

Eckenradius	2,4 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160624
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen