

Garant
**Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC., neutral,
Schaft- / Plattengröße: 8/07mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	261317 8/07
GTIN	4045197948403
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Schaftgröße	8 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter	125 mm
ISO-Code Halter	SVVCN 0808K07
Funktionsbreite L ₄ neutrale Halter	4 mm
Auskräglänge L ₁ neutrale Halter	15 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200