

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020**


## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260748 HB7020 |
| GTIN          | 4045197948472 |
| Artikelklasse | 21G           |

## Beschreibung

SCMT 120404 HB7020 Eckenradius: 0,4 mm  
 Sorte: HB7020  
 Spanbrecher: SS  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

## Technische Beschreibung

|   |                     |
|---|---------------------|
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 150 - 400 m/min     |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 1,5 mm        |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| Hauptanwendung                              | P                   |
| Spanbrecher                                 | SS                  |
| Sorte                                       | HB7020              |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schneidstoff                | HM                            |
| Vorschub f                  | 0,05 - 0,2 mm/U               |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schlichten                    |
| Eckenradius                 | 0,4 mm                        |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SCMT 120404                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 4                             |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |