

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für Schlichtbearbeitung, Wiper,
Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250653 HB7020
GTIN	4045197948557
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Spanbrecher	WSS
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen