

Garant

**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Wiper,
Sorte: HB7020**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	252071 HB7020
GTIN	4045197948786
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Sorte	HB7020
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	WSM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,25 - 0,45 mm/U
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen