

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150404, Sorte: HB7010-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250670 HB7010-1
GTIN	4045197948908
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150404 HB7010-1 Sorte: HB7010-1  
 Spanbrecher: SS  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Sorte	HB7010-1

Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	SS
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen