

Garant**Werkstattlineal mit zweiseitiger Maßteilung, Länge: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	461170 300
GTIN	4045197948953
Artikelklasse	41H

Beschreibung**Ausführung:**

Aus eloxierter Aluminium-Legierung, korrosionsbeständig. Ein spezieller Eloxal-Unterdruck garantiert eine wisch- und kratzfeste Skala, auch über Jahre hinweg. Oberkante mit mm-Teilung. Unterkante mit Zoll-Teilung.

Technische Beschreibung

Querschnitt Breite	50 mm
Länge	300 mm
Kalibrierung	F10
Querschnitt Stärke	5 mm
Norm	EG II
Ablesung	mm / inch
mit Fase	ja
Werkstoff	eloxierte Aluminium-Legierung
Produktart	Lineal

Dienstleistungen

Kalibrierung Stahlmaßstab maximale Länge 500/2 mm	026200 500/2
---	--------------

