

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150404, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250767 HB7010-1
GTIN	4045197949073
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150404 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 440 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min

Spanbrecher	SM
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Sorte	HB7010-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen