

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150408, Sorte: HB7010-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250868 HB7010-1
GTIN	4045197949172
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150408 HB7010-1 Sorte: HB7010-1  
 Spanbrecher: SG  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Sorte	HB7010-1
Spanbrecher	SG

Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 6 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen