

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150404, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250767 HB7035-1
GTIN	4045197949097
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150404 HB7035-1 Sorte: HB7035-1  
Spanbrecher: SM  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7035-1
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 320 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen