

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150412, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DNMG 150412 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SG

Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 6 mmVorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SG
Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 6 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7035-1

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen