

Garant**Rollbandmaß, Länge: 2m****Bestelldaten**

Bestellnummer	461900 2
GTIN	4045197949257
Artikelklasse	41H

Beschreibung**Ausführung:**

Ein besonders hochwertiges Bandmaß mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und automatischem Band-Rücklauf.

Für perfekten Griff sind die Kontaktflächen und Stopptaste mit **2K-Haptoprene** überzogen. Gleitlager mit Teflon sorgen für sanftes Gleiten und außergewöhnlich leichten Lauf.

Innovativer Dämpfer aus Spezialgummi nimmt die Rückstoßenergie auf und schont das Handgelenk.

Eingesetztes Aluminiumprofil an der Unterseite für präzisen Stand.

Ein spezieller Klarlack schützt das Band wirksam gegen Verschleiß. Die zusätzliche Entspiegelung sorgt für klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen.

mm-Teilung

Technische Beschreibung

Gehäuse Höhe	59 mm
Bandlänge	2 m
Bandbreite	13 mm
Gehäuse Länge	62 mm

Gehäuse Breite	26 mm
Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 2 m	026240 2
---	----------