

**Garant****Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412680 200
GTIN	4045197949356
Artikelklasse	41A

**Beschreibung****Ausführung:**

Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang. **Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.** Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. Mit Preset (Maßvoreinstellung). **Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene-Komponente.** Die Messflächen sind feinstgeläppt.

**Vorteil:**

- **Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene-Komponente.**
- **Lange Batterielebensdauer.**
- **Große, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.**
- **Neues modernes Design.**

**Funktion:**

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963

**Ersatzteil:**

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

**Technische Beschreibung**

Anzahl enthaltener Batterien	1
Messbereich	0 - 200 mm

Norm	ISO 13385
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung	0,0005 Zoll
Ablesung	0,01 mm
Kalibrierung	A1
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Schnabellänge	50 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

## Zubehör

Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Tastatur-Interface USB Typ G2	498963 G2

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236
Abdeckung für Messschieber Typ D	412237 D
Abdeckung für Messschieber Typ B	412237 B