

Garant**Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412680 300
GTIN	4045197949363
Artikelklasse	41A

Beschreibung**Ausführung:**

Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang. **Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.** Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. Mit Preset (Maßvoreinstellung). **Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene-Komponente.** Die Messflächen sind feinstgeläppt. ohne Tiefenmaß.

Vorteil:

- **Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene-Komponente.**
- **Lange Batterielebensdauer.**
- **Große, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.**
- **Neues modernes Design.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963

Ersatzteil:

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Technische Beschreibung

Schnabellänge	64 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032

Kalibrierung	A1
Norm	ISO 13385
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung	0,0005 Zoll
Messbereich	0 - 300 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung	0,01 mm
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300

Zubehör

Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Kunststoffbox Typ MS300	412470 MS300
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032

Tastatur-InterfaceUSB Typ G2	498963 G2
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236
Abdeckung für Messschieber Typ B	412237 B
Abdeckung für Messschieber Typ D	412237 D