

Garant**Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang, Messbereich: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412690 200
GTIN	4045197949394
Artikelklasse	41A

Beschreibung**Ausführung:**

Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang. **Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5mm Ziffernhöhe.** Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten.

2-Komponentengehäuse mit **griffsympathischer Haptoprene-Oberfläche.** Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub - auch mit Datenkabel. Die Messflächen sind feinstgeläpft. Mit Preset (Maßvoreinstellung).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963.

Ersatzteil:

Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Technische Beschreibung

Norm	ISO 13385
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung	0,01 mm

Kalibrierung	A1
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnabellänge	50 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Ablesung	0,0005 Zoll
Messbereich	0 - 200 mm
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Tastatur-Interface USB Typ G2	498963 G2
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236
Abdeckung für Messschieber Typ B	412237 B
Abdeckung für Messschieber Typ D	412237 D

Gleitfeder für Messschieber Typ SPRING

412240 SPRING