

Garant
Digitaler Tiefenmessschieber IP67 mit Datenausgang, Messbereich: 200mm

Bestelldaten

Bestellnummer	418682 200
GTIN	4045197949738
Artikelklasse	41A

Beschreibung
Ausführung:

Sehr große, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. 2-Komponentengehäuse mit **griffsympathischer Haptoprene-Oberfläche.** Die Messflächen sind feinstgeläppt. Messschiene vorne mit feinem, gehärtetem Messstift Ø 1,5 mm, 5 mm lang. Mit Preset (Maßvoreinstellung).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücke 320 mm lang Nr. 418689, Messeinsatz für Abstandsmessungen Nr. 418630. Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963.

Technische Beschreibung

Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Querschnitt Messschiene	16x3,5 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messbereich	0 - 200 mm

Brückenlänge	100 mm
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Kalibrierung	A1
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Preset-Funktion	ja
Auto-Abschaltung	ja
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

Zubehör

Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 260 mm	418744 260
Messeinsatz für Abstandsmessung Ø 4 mm	418630

Tastatur-InterfaceUSB Typ G2	498963 G2
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 320 mm	418744 320
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Zusatzbrücke einzeln Brückenlänge 180 mm	418744 180
Abdeckung für Messschieber Typ B	412237 B
Abdeckung für Messschieber Typ D	412237 D
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236