

Garant**Gewindebohrer-Verlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 4****Bestelldaten**

Bestellnummer	338460 4
GTIN	4045197953117
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Ausführung:**

- **Lange Ausführung.**
- **Drehmomentübertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist mit einer Schnellwechsellvorrichtung ausgestattet.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung auch in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

Vorteil:

- **Zeitsparender und wiederholgenauer Wechsel der Gewindebohrer mittels Schnellwechselkupplung.**
- **Nahezu beliebige Kombination der Verlängerungen durch identische Durchmesser D_3 bzw. Mitnahmevierkant K_2 .**

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Passend für:

Aufnahme in Gewindebohrer-Schnellwechseleinsätze oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant.

Technische Beschreibung

für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 374/376	M8
Verlängerung L ₃	145 mm
Verlängerung K ₂	9 mm
für Gewinde-Schaft-Ø d ₂	6 mm
Verlängerung Ø D ₄	14 mm
für Gewinde-Nenn-Ø d ₁ DIN 371	M4,5 – M6
Verlängerung L ₂	45 mm
Verlängerung Ø D ₃	12 mm
Produktart	Verlängerung