

**Garant****Gewindebohrer-Verlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	338460 7
GTIN	4045197953148
Artikelklasse	31M

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Lange Ausführung.**
- **Drehmomentübertragung erfolgt über den Vierkant.**
- **Das vordere Ende der Verlängerung ist mit einer Schnellwechsellvorrichtung ausgestattet.**
- **Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung auch in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.**

**Vorteil:**

- **Zeitsparender und wiederholgenauer Wechsel der Gewindebohrer mittels Schnellwechsellkupplung.**
- **Nahezu beliebige Kombination der Verlängerungen durch identische Durchmesser  $D_3$  bzw. Mitnahmevierkant  $K_2$ .**

**Verwendung:**

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

**Passend für:**

Aufnahme in Gewindebohrer-Schnellwechseleinsätze oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant.

## Technische Beschreibung

für Gewinde-Schaft-Ø d <sub>2</sub>	9 mm
für Gewinde-Nenn-Ø d <sub>1</sub> DIN 371	M9
Verlängerung K <sub>2</sub>	9 mm
für Gewinde-Nenn-Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376	M12
Verlängerung Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Verlängerung L <sub>2</sub>	45 mm
Verlängerung Ø D <sub>4</sub>	18 mm
Verlängerung L <sub>3</sub>	145 mm
Produktart	Verlängerung