

Garant**Gewindebohrer-Verlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	338460 6
GTIN	4045197953131
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Ausführung:**

- Lange Ausführung.
- Drehmomentübertragung erfolgt über den Vierkant.
- Das vordere Ende der Verlängerung ist mit einer Schnellwechsellvorrichtung ausgestattet.
- Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung auch in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.

Vorteil:

- Zeitsparender und wiederholgenauer Wechsel der Gewindebohrer mittels Schnellwechsellkupplung.
- Nahezu beliebige Kombination der Verlängerungen durch identische Durchmesser D_3 bzw. Mitnahmevierkant K_2 .

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z.B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Passend für:

Aufnahme in Gewindebohrer-Schnellwechseleinsätze oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant.

Technische Beschreibung

Verlängerung $\varnothing D_4$	16 mm
für Gewinde-Nenn- $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M11
Verlängerung L_2	45 mm
für Gewinde-Schaft- $\varnothing d_2$	8 mm
Verlängerung K_2	9 mm
für Gewinde-Nenn- $\varnothing d_1$ DIN 371	M8
Verlängerung L_3	145 mm
Verlängerung $\varnothing D_3$	12 mm
Produktart	Verlängerung