

Garant**Waagrechtspanner variabel, Typ: 70****Bestelldaten**

Bestellnummer	376400 70
GTIN	4045197953322
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Ausführung:**

Mit waagrechttem Fuß. Komplett schwarz vernickelt mit Vollnieten. Ergonomischer 2 Komponenten Griff. Verliersicherung für Andrückschraube. Komplett mit schwarz vernickelter Andrückschraube.

Vorteil:

Stufenlose Ausgleichsfunktion von unterschiedlichen Werkstückhöhen. Gleichbleibend hohe Spannkraften.

Technische Beschreibung

Spannkraft	3000 N
maximale Spannweite	60 mm
Andrückschraube	M8×66 mm
automatischer Höhenausgleich S	35 mm
Produktart	Waagrechtspanner

