

Garant**Waagrechtspanner variabel, Typ: 50****Bestelldaten**

Bestellnummer	376400 50
GTIN	4045197953315
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Ausführung:**

Mit waagrechttem Fuß. Komplett schwarz vernickelt mit Vollnieten. Ergonomischer 2 Komponenten Griff. Verliersicherung für Andrückschraube. Komplett mit schwarz vernickelter Andrückschraube.

Vorteil:

Stufenlose Ausgleichsfunktion von unterschiedlichen Werkstückhöhen. Gleichbleibend hohe Spannkraften.

Technische Beschreibung

maximale Spannhöhe	40 mm
Spannkraft	3000 N
Andrückschraube	M8x50 mm
automatischer Höhenausgleich S	35 mm
Produktart	Waagrechtspanner