

**Garant****Schubstangenspanner variabel, Typ: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	376410 25
GTIN	4045197953346
Artikelklasse	31M

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit waagrechttem Fuß. Komplet schwarz vernickelt mit Vollnieten. Ergonomischer 2 Komponenten Griff. Verliersicherung für Andrückschraube. Komplet mit schwarz vernickelter Andrückschraube.

**Vorteil:**

Stufenlose Ausgleichsfunktion von unterschiedlichen Werkstückhöhen. Gleichbleibend hohe Spannkraften.

**Technische Beschreibung**

maximale Spannhöhe	35 mm
Spannkraft	3000 N
Andrückschraube	M8×50 mm
automatischer Höhenausgleich S	13 mm
Produktart	Schubstangenspanner