

Garant**Schubstangenspanner variabel, Typ: 15****Bestelldaten**

Bestellnummer	376410 15
GTIN	4045197953339
Artikelklasse	31M

Beschreibung**Ausführung:**

Mit waagrechttem Fuß. Komplett schwarz vernickelt mit Vollnieten. Ergonomischer 2 Komponenten Griff. Verliersicherung für Andrückschraube. Komplett mit schwarz vernickelter Andrückschraube.

Vorteil:

Stufenlose Ausgleichsfunktion von unterschiedlichen Werkstückhöhen. Gleichbleibend hohe Spannkraften.

Technische Beschreibung

maximale Spannhöhe	25 mm
Andrückschraube	M6x37 mm
Spannkraft	2000 N
automatischer Höhenausgleich S	8 mm
Produktart	Schubstangenspanner