

**Garant****Universal-Messer mit 2K-Griff mit 3 Klingen, 9 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	844920
GTIN	4045197673008
Artikelklasse	81B

**Beschreibung****Ausführung:**

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.

Schlanker und ergonomischer **2-Komponenten-Griff** für sowohl kraftvolles Arbeiten als auch präzise Schnitte. Griffiger **Haptoprene**-Mantel mit einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Sicheres Arbeiten, da selbst mit nassen oder öligen Händen eine Abrutschgefahr minimiert wird. Klinge arretiert automatisch. Mit 3 Abbrechklingen (Nr. 844910 Gr. 10) 13-stufig, **9 mm breit**.

Messerlänge ohne Klinge: 145 mm

Klingenlänge: 80 mm

Klingenbreite: 9 mm

Klingenstärke: 0,4 mm

Anzahl Abbrechstufen: 13

**Technische Beschreibung**

Klingenstärke	0,4 mm
Klingenbreite	9 mm
Anzahl Abbrechstufen	13
Messerlänge ohne Klinge	145 mm
Klingenlänge	80 mm
Produktart	Cuttermesser

## Zubehör

Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm, 30°-Spitze „experience“ Anzahl 10	844916 10
Schneidhilfe Länge 600 mm	845360 600
Sammelbox, klein	845135
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm „multisharp“ Anzahl 10	844917 10
Sammelbox	845130
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm „multisharp“ Anzahl	844917
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm „longlife“ Anzahl 10	844915 10
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm, 30°-Spitze „multisharp“ Anzahl 10	844918 10
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm „experience“ Anzahl	844910
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm „longlife“ Anzahl	844915
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 9 mm „experience“ Anzahl 10	844910 10