



Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860000 100
GTIN	4008158008240
Artikelklasse	83J

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.

Beweglicher Spannarmer **mit Rutsicherung**, die ein unbeabsichtigtes Loslösen der gespannten Schraubzwinde verhindert. Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160. Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

Spannkraft bis zu 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Ersatzteil:

Schutzkappe Nr. 860115.

Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	15×5 mm
Ausladung	50 mm

Spannweite	100 mm
Produktart	Zwinge

Zubehör

Druckkappen-Sortiment 8-teilig Druckplatte-Ø 23 mm	860115 23
Vario-Spannaufsätze-Paar	862950