

Garant**GARANT Master Tap Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, für metrisches Gewinde: M3-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	146735 M3-12
GTIN	4045197953261
Artikelklasse	111

Beschreibung**Ausführung:**

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.

Zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Inhalt:

je 1 Maschinen-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 135960

Spiralwinkel: 40 Grad

Technische Beschreibung

Serie	Master Tap
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376

Spiralwinkel	40 Grad
Farbring	grün
Produktart	Gewindebohrer

Zubehör

GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX DIN 376 M M4	135962 M4
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C M M4,5	135960 M4,5
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX DIN 376 M M5	135962 M5
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C M M10	135960 M10
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C M M6	135960 M6
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C M M3	135960 M3
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C M M4	135960 M4
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C M M8	135960 M8
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C M M7	135960 M7
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX DIN 376 M M8	135962 M8
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX DIN 376 M M3	135962 M3
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX DIN 376 M M6	135962 M6
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6HX DIN 376 M M10	135962 M10
	135960 M12

GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM
Form C M M12

GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM
Form C M M5

135960 M5

Kassette leer Typ 5

146960 5