

Garant**Aufsatzbacke Gripp, einteilig, für Typ: 125/32****Bestelldaten**

Bestellnummer	361123 125/32
GTIN	4045197953506
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

Spannstufe mit 5 mm Höhe und 3 mm Auflagefläche.

Verwendung:

Ideal für die Schwerzerspannung.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105 – 361110.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Typ GS mit Grippstufe und glatter Spannstufe

Technische Beschreibung

Backenlänge l	68,5 mm
Höhe h ₁	3 mm
Höhe h ₂	3 mm
Backenbreite b	125 mm
Backenhöhe h	45 mm
passend zu Farbcode	Xpent1-2
Länge l ₁	3 mm

Länge l ₂	3 mm
Produktart	Schraubstock-Backen