

HOLEX**Höhenanreißgerät mit horizontal verstellbarer Reißnadel, Anreißhöhe: 600mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	443720 600
GTIN	4045197953476
Artikelklasse	42D

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiler, kräftiger Fuß mit geläppter Standfläche. Mit verstellbarer Messschiene mit Feineinstellung, Lupe und Feststellschraube. Ablesung 0,02 mm. Ablese-Nullwert und Anreißspitze sind mit der Standfläche des Fußes abgestimmt (Anreißmöglichkeit ab „0“). Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Die Anreißnadel ist **hartmetallbestückt und horizontal um 140 mm verstellbar** (z.B. für schwer zugängliche Stellen). Schlanke Bauform der Anreißnadel zum Anreißen in schmalen Nuten. Ergonomische Fußform verhindert Kollision von Anreißnadel und Hand.

Technische Beschreibung

Fußfläche Länge	190 mm
Nonius	1/50 mm
Fußfläche Breite	120 mm
Kalibrierung	E1

Fehlergrenze	0,06 mm
Messsäulen-Querschnitt	35×12 mm
Norm	Werksnorm
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Zubehör

Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt Verstellbereich 140 mm	443730 140
---	------------