

**Garant****GARANT Softcut® 45° Hochleistungs-Planfräser, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 50/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213555 50/5
GTIN	4045197953469
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme. Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 3,0** mit Klinge Nr. **674252 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	SE.T1305
passende Wendeschneidplatte	XEEW1305
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Anzahl Schneiden Z	5
maximaler Außen-Ø $D_{max}$	62,1 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0