

HOLEX

Höhenanreißgerät mit horizontal verstellbarer Reißnadel, Anreißhöhe: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	443720 300
GTIN	4045197953445
Artikelklasse	42D

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, kräftiger Fuß mit geläppter Standfläche. Mit verstellbarer Messschiene mit Feineinstellung, Lupe und Feststellschraube. Ablesung 0,02 mm. Ablese-Nullwert und Anreißspitze sind mit der Standfläche des Fußes abgestimmt (Anreißmöglichkeit ab „0“). Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Die Anreißnadel ist **hartmetallbestückt und horizontal um 140 mm verstellbar** (z.B. für schwer zugängliche Stellen). Schlanke Bauform der Anreißnadel zum Anreißen in schmalen Nuten. Ergonomische Fußform verhindert Kollision von Anreißnadel und Hand.

Technische Beschreibung

Fußfläche Länge	145 mm
Nonius	1/50 mm
Fehlergrenze	0,06 mm
Kalibrierung	E1

Fußfläche Breite	105 mm
Messsäulen-Querschnitt	28×9 mm
Norm	Werksnorm
Werkstoff	Edelstahl, INOX
Produktart	Höhenmess- und Anreißgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Höhenmessschieber / Höhenanreißgerät maximaler Messbereich 300 mm	024630 300
---	------------

Zubehör

Ersatz-Reißnadel, hartmetallbestückt Verstellbereich 140 mm	443730 140
---	------------