

Garant**GARANT Softcut® 45° Hochleistungs-Planfräser, mit Bohrung, Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 63/6mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 213555 63/6 |
| GTIN | 4045197953490 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme. Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 3,0** mit Klinge Nr. **674252 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| maximaler Außen-Ø D_{max} | 75 mm |
| Aufnahmebohrungs-Ø | 22 mm |
| Gesamtlänge L_{ges} | 40 mm |
| Schneiden-Ø D_c | 63 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| passende Wendeschneidplatte | SE.T1305 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| passende Wendeschneidplatte | XEEW1305 |
| Anzahl Schneiden Z | 6 |
| Serie | Softcut® |
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Einstellwinkel κ | 45 Grad |
| Teilung der Schneiden | ungleich |
| Innenkühlung | ja |
| Zerspanungsstrategie | MTC |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Planfräser |

Zubehör

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP | 674252 15IP |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m | 211750 3,0 |