

Garant**GARANT Softcut® 45° Hochleistungs-Planfräser, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 100/10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213555 100/10
GTIN	4045197953650
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme. Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 3,0** mit Klinge Nr. **674252 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

maximaler Außen-Ø D_{max}	112,2 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219833 (15IP; 3,0 Nm)
passende Wendeschneidplatte	SE.T1305
passende Wendeschneidplatte	XEEW1305
Schneiden-Ø D_c	100 mm
Anzahl Schneiden Z	10

Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP