

Schneidkopf, links, System / Plattengröße: DM/16



Bestelldaten

Bestellnummer	272085 DM/16
GTIN	4251414902862
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundhalter**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer maximalen Auskrägung von $\leq 14 \times D$.

Innenkühlung: ja

System: DM

passend für Plattengröße L: 16 mm

passender Grundkörper: 264910 – 264922

Mindestvorbohr- \varnothing D_{\min} : 48 mm

Mittenversatz: 25 mm

Gesamtlänge: 35 mm

Unterlegplatte: 279820 1

Technische Beschreibung

Mittenversatz	25 mm
Mindestvorbohr- \varnothing D_{\min}	48 mm
passender Grundkörper	264910 – 264922

System	DM
Unterlegplatte	279820 1
Unterlegplattenschraube	259027 3
Plattengröße	16 mm
Pratze, Schraube, O-Ring	279835 2
Gesamtlänge	35 mm
Serie	Schneidkopf
passend für Plattengröße L	16 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja