

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: DM/16



Bestelldaten

Bestellnummer	272084 DM/16
GTIN	4251414902800
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundhalter**.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer maximalen Auskrägung von $\leq 14 \times D$.

Innenkühlung: ja

System: DM

passend für Plattengröße L: 16 mm

passender Grundkörper: 264910 – 264922

Mindestvorbohr- \varnothing D_{\min} : 48 mm

Mittenversatz: 25 mm

Gesamtlänge: 35 mm

Unterlegplatte: 279820 1

Technische Beschreibung

Plattengröße	16 mm
Gesamtlänge	35 mm
Unterlegplattenschraube	259027 3

Mittenversatz	25 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	48 mm
Unterlegplatte	279820 1
passender Grundkörper	264910 – 264922
System	DM
Pratze, Schraube, O-Ring	279835 1
Serie	Schneidkopf
passend für Plattengröße L	16 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja