



## ER-Spannzangenfutter, HSK-A 63 ultrakurz, für ER-Spannzangen-Größe: 25



### Bestelldaten

Bestellnummer	305427 25
GTIN	4045197953735
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Durchgang aufgebohrt (ohne Einstellschraube).**
- **HSK-Funktionsflächen bearbeitet.**

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 – Form A und B.

#### Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

#### Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300.

### Technische Beschreibung

Außen-Ø D	42 mm
Auskraglänge A-Maß	75 mm
Spannbereich	1 - 16 mm
für ER-Spannzangen	25
Aufnahme	HSK-A 63 ultrakurz

Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-6
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 20000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Balluffchip-Bohrung	ja
Produktart	Spannzangenfutter

---

## Zubehör

ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 25	309680 25
---	-----------