

Garant**Universal-Werkzeugsortiment XXL 70-teilig, Anzahl Teile: 70****Bestelldaten**

Bestellnummer	685500 70
GTIN	
Artikelklasse	66H

Beschreibung**Ausführung:**

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklückmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: Je 1 St. Nr. 642129 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Schraubendrehereinsätze 6-kant: Je 1 St. Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295

Verlängerung: Je 1 St. Nr. 641029 Gr. 75; 130; 255

Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2

Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2

Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462201 Gr. 2,5

Ring-Maulschlüssel: Je 1 St. Nr. 613600 Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombizange: 1 St. Nr. 700940 Gr. 160

Flachrundzange: 1 St. Nr. 713040 Gr. 200

Seitenschneider: 1 St. Nr. 724840 Gr. 160

Schlitz-Schraubendreher: Je 1 St. Nr. 660030 Gr. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 667690 Gr. 1; 2

6-kant Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627132 Gr. 9

Cutter: 1 St. Nr. 845020

Deckeleinlage: 1 St. Nr. 693352

Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 238

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug.

Technische Beschreibung

Gewicht	11 kg
IP-Schutzart	IP X4
Anzahl Teile	70
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Produktart	Werkzeugsortiment

Zubehör

Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 2	667690 2
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	660030 5,5
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 15 mm	613500 15
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642129 14
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613600 10
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641029 75

Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 2 mm	660030 2
Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 200 mm	713040 200
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 34 mm	642129 34
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 9 mm	613600 9
Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen ganze Länge 160 mm	700940 160
Deckeleinlage einzeln	693352
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642129 15
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 3,5 mm	660030 3,5
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 1	667690 1
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642129 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 21 mm	613600 21
Rollbandmaß mit Sichtfenster Bandlänge 2,5 m	462201 2,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613600 17
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642129 30
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643229 4
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613600 18
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 6 mm	613600 6
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613600 19
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640025 1/2
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 7 mm	643229 7
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642129 18
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 15 mm	613600 15

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643229 5
Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® leer Typ 238	693330 238
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642129 22
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642129 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 12 mm	613600 12
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 20 mm	613600 20
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643229 12
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642129 24
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642129 19
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613600 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613600 16
Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 160 mm	724840 160
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642129 11
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Haltekugelverchromt Anzahl Schraubendreher 9	627132 9
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642129 12
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 11 mm	613600 11
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642129 32
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 8 mm	642129 8
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642129 27
Universal-Messer mit 2K-Griffmit 3 Klingen, 18 mm	845020
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613600 7
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642129 21
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 6,5 mm	660030 6,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 22 mm	613600 22
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642129 17

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 14 mm	613600 14
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613500 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 24 mm	613600 24
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	613600 5,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613600 8
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642129 10