

Garant**Klemmdrehhalter PSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebel	259015 2
Kopflänge L ₁	26 mm
Unterlegplatte	259031 20
Federstift-Set	259047 2
Gesamtlänge L	100 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
ISO-Code Halter	PSSNR/L 1616H12
Plattengröße	12 mm
Schaftgröße	16 mm
Feder-Set	259044 2
Kniehebelschraube	259018 2
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500