

**Garant**
**Klemmdrehhalter PSSNR 45°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kniehebel	259015 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	26 mm
Federstift-Set	259047 2
ISO-Code Halter	PSSNR/L 1616H12
Kniehebelschraube	259018 2
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Schaftgröße	16 mm
Plattengröße	12 mm
Unterlegplatte	259031 20
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Feder-Set	259044 2
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500