



## Digitales Neigungsmessgerät TECH, Typ: 500



### Bestelldaten

Bestellnummer	467563 500
GTIN	4005069191252
Artikelklasse	46M

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompaktes und robustes Gehäuse, Messfläche aus eloxiertem Aluminium. Variable Befestigungsmöglichkeiten über T-Nut, V-Nut und Seltenerd-Magnetsystem. Beleuchtete Digital-Anzeige dreht sich bei Umschlagposition.

Integrierte Warnfunktion verhindert Fehlmessungen. Tastensperre, Hold- und Referenz-Funktion.

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive Schutztasche. 2× Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

### Technische Beschreibung

Ziffernschrittwert	0,01 Grad
Breite	32 mm
Höhe	70 mm
Messbereich	360 (4×90°) Grad
Länge	175 mm
Ebenheitstoleranz	0,07 mm
Fehlergrenze Elektronikmodul	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) Grad

IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	H2
Produktart	Neigungsmessgerät

### Dienstleistungen

Kalibrierung Wellenwasserwaage / elektronisches Neigungsmessgerät Genauigkeit 0,02 mm/m	026620 0,02
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------

### Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
-----------------------------------------------------	------------