

Garant**Klemmdrehhalter mit festem Neigungswinkel 1,5°, links, Schaft- / Plattengröße L: 10/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	271996 10/11
GTIN	4045197954756
Artikelklasse	21W

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	125 mm
Spannschraube für Gewindeplatte	279810 4
Funktionsbreite L ₄	10 mm
Kopflänge L ₁	17,5 mm
Schaftgröße	10 mm
Neigungswinkel	1,5 Grad
Plattengröße	11 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
	659957 500

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m
