

**Garant****Klemmdrehhalter mit festem Neigungswinkel 1,5°, links, Schaft- /  
Plattengröße L: 8/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	271996 8/11
GTIN	4045197954749
Artikelklasse	21W

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	136,4 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	17,5 mm
Schaftgröße	8 mm
Spannschraube für Gewindeplatte	279810 4
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	8 mm
Neigungswinkel	1,5 Grad
Plattengröße	11 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
	659957 500

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

---