

Garant**Klemmdrehhalter mit festem Neigungswinkel 1,5°, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 10/11mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 271995 10/11 |
| GTIN | 4045197954596 |
| Artikelklasse | 21W |

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Funktionsbreite L ₄ | 10 mm |
| Schaftgröße | 10 mm |
| Spannschraube für Gewindeplatte | 279810 4 |
| Kopflänge L ₁ | 17,5 mm |
| Gesamtlänge L | 125 mm |
| Neigungswinkel | 1,5 Grad |
| Plattengröße | 11 mm |
| Einsatzart | rechts |
| Innenkühlung | nein |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8 | 674248 TX8 |
| Spannschraube Typ 4 | 279810 4 |
| | 659957 500 |

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m
