

**Garant****Klemmdrehhalter mit festem Neigungswinkel 1,5°, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	271995 16/11
GTIN	4045197954718
Artikelklasse	21W

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
Spannschraube für Gewindeplatte	279810 4
Neigungswinkel	1,5 Grad
Plattengröße	11 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannschraube Typ 4	279810 4

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

---

659957 500