

Garant**Klemmdrehhalter mit festem Neigungswinkel 1,5°, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	271995 20/11
GTIN	4045197954725
Artikelklasse	21W

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	20 mm
Schaftgröße	20 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
Gesamtlänge L	130 mm
Spannschraube für Gewindeplatte	279810 4
Neigungswinkel	1,5 Grad
Plattengröße	11 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Spannschraube Typ 4	279810 4

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500