

**Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860100 300
GTIN	4008158014470
Artikelklasse	82C

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend. Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

Norm:**DIN 5117****Technische Beschreibung**

Spannweite	300 mm
Ausladung	140 mm
Querschnitt der Gleitschiene	32x10 mm
Produktart	Zwinde

