



## Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 500mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	860000 500
GTIN	4008158011448
Artikelklasse	83J

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.

Beweglicher Spannarmer **mit Rutsicherung**, die ein unbeabsichtigtes Loslösen der gespannten Schraubzwinde verhindert. Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160. **Ohne Schutzkappe.**

Spannkraft bis zu 7000 N.

#### Norm:

**DIN 5117**

#### Ersatzteil:

Schutzkappe Nr. 860115.

### Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	35×11 mm
Ausladung	120 mm

Spannweite	500 mm
Produktart	Zwinge

---

## Zubehör

Komplettes Unterteil für Moment-Schraubzwingen Typ 500	860060 500
Druckkappen-Sortiment 8-teilig Druckplatte-Ø 37 mm	860115 37
Vario-Spannaufsätze-Paar	862950