

**Temperguss-Schraubzwinde, Spannweite: 400mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860100 400
GTIN	4008158014531
Artikelklasse	82C

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochwertige Temperguss-Spannarmer; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend. Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.

**Norm:****DIN 5117****Technische Beschreibung**

Ausladung	175 mm
Spannweite	400 mm
Querschnitt der Gleitschiene	32x10 mm
Produktart	Zwinde

