



Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Rampingwinkel α_{\max}	0,32 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	54,3 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Schneiden-Ø D_c	63 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{\min}	119 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	1 mm
Innenkühlung	ja
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm

Ø D ₃	56 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	124 mm
Einstellwinkel κ	15 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------