

## Paletten-Anbauregal, Tiefe 1100 mm, Höhe: 3000 mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 991206 3000   |
| GTIN          | 4058255039166 |
| Artikelklasse | 960           |

### Beschreibung

#### HINWEIS: Farbauswahl möglich

#### Ausführung:

**Grundregal** bestehend aus 2 Profilrahmen mit je 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren.

**Anbauregal** bestehend aus 1 Profilrahmen mit 4 Bodenankern und 2 bzw. 3 Holmpaaren.

Zusatzebenen finden Sie unter Zubehör.

**Holme** Typ LNS 100×50×1,5.

Aufbaumaß Anbauregal: 2786 mm.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

#### Gesamtlänge des Regals:

Für Ständerrahmen S610-M18 und S625-A18:

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm (bei S610-M18)

Nennlänge + Anzahl der Ständer × 110 mm (bei S625-A18).

#### Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

- Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzlich Unterlegbleche.
- Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
- Berücksichtigen Sie mindestens 100 mm Abstand der Ständerrahmen zu Wänden oder Gebäudeteilen für die Fußplatte.

Beim Einbau der Holme ist darauf zu achten, dass der **Außenständer mindestens 500 mm über die letzte Lagerebene hinausreicht**. Innerhalb der Regalzeile genügt ein Überstand von 100 mm.

Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Aufbaumaß Anbauregal Breite: 2786 mm

Fachbreite: 2700 mm

Fachlast: 1840 kg

Feldlast (3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld): 10415 kg

Rahmenprofil: S610-M18

## Technische Beschreibung

|   |                |
|---|----------------|
| Fachlast  | 1840 kg        |
| Steckmontage  | ja             |
| Feldlast (3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld)                          | 10415 kg       |
| Fachbreite  | 2700 mm        |
| Höhe  | 3000 mm        |
| Kundenmontage   | ja             |
| Anzahl Regalständer   | 1              |
| Regalzugriff  | beidseitig     |
| Tiefe   | 1100 mm        |
| Regal-Aufbau  | Anbauregal     |
| Anzahl Palettenplätze je Feld   | 9              |
| Rahmenprofil  | S610-M18       |
| Aufbaumaß Anbauregal Breite   | 2786 mm        |
| Holm Typ  | LNS 100×50×1,5 |
| Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 1840 kg        |
| Aufnahme von Paletten mit Tragfähigkeit                                   | 613 kg         |
| Höhenverstellung im Raster  | 50 mm          |
| Montageausführung   | Steckregal     |
| Farbauswahl   | RAL 5010, 2004 |
| Produktnamensattribut   | Tiefe 1100 mm  |

Produktart

Palettenregal

---

**Zubehör**

Holm-Paar LNS 100×50 Holmlänge 2700 mm

991337 2700

Bodenanker für Palettenregal-Rahmen

991470

Unterlegbleche für Palettenregal-Rahmen Set 3-teilig

991480

Sicherungsstift für Holme

991331